

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

5,0" , 660nm, Illuminateur LED a Fond Noir

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #66-793 [CONTACT](#)



1



€975,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€975,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Red

Hauteur (mm):
46.2

Diamètre Interne (mm):
55.0

Numéro de Modèle:

RL3536B-660-IC
Monture: Standard and Barrel Mount
Température d'Utilisation (°C): 0 to +65
Diamètre Externe (mm): 127.0
Filetage: M4 x4
Longueur d'Onde (nm): 625.00
Distance de Travail (mm): 75 - 100
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Nombre de LEDs: 36.00
Nombre de Chaînes: 1.00
Couverture de Champ (mm): 32 - 38
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Ring Light
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)