



In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #63-986 3-4 JOURS



1



€876,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€876,00

Qté 5+

€833,20

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Reflective First Surface Chromium
R_{abs} = 50% ±5% @ 550nm

Diamètre du Point (mm):
0.250

Espace Point (mm): 0.500
Substrat: White Ivory Soda Lime Glass
Densité Optique OD: >3.0
Précision Totale (mm): ±0.002
Taille de Motif (mm): 50 x 50
Dimensions (pouces): 3 x 3
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 3.20
Type: Chrome on White Ivory Glass
Tolérance Diamètre du Point (mm): ± 0.002
Tolérance Espace Point (mm): ± 0.002 Center to Center
NIST Certification: Serialized NIST Traceable Certificate Included
Flatness (inches): 0.001

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
