

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

50 x 50mm, 520nm, Retroéclairage a LED

See More by [Advanced Illumination](#)



Advanced Illumination High Intensity LED Backlights

Stock #66-832 [CONTACT](#)



1



€723,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€723,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:  
Green

Numéro de Modèle:  
BL020201-520-IC

Température d'Utilisation (°C):  
0 to 65

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions (mm):</b><br>72 H x 72 W x 12 D                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Longueur d'Onde (nm):</b><br>520.00                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Durée de Vie LED (heures):</b><br>50,000                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tolérance de Longueur d'Onde (nm):</b><br>±25                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Alimentation d'Énergie:</b><br>Power Supply Required and Sold Separately.<br>USA: <a href="#">#66-855</a><br>Europe: <a href="#">#66-855</a><br>Japan: <a href="#">#66-855</a><br>Korea: <a href="#">#33-773</a><br>China: <a href="#">#66-855</a> |
| <b>Nombre de LEDs:</b><br>48.00                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Nombre de Chaînes:</b><br>1.00                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type d'Éclairage:</b><br>LED Illuminator                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Remarque:</b><br>Optional Manual Intensity Adjustment <a href="#">#86-887</a> and <a href="#">#89-555</a> are Available                                                                                                                            |
| <b>Uniformity (%):</b><br>±6 over Illuminated Area (Dependent on Working Distance)                                                                                                                                                                    |
| <b>Fabricant:</b><br>Advanced Illumination                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Géométrie:</b><br>Backlight                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mode d'Éclairage:</b><br>Constant                                                                                                                                                                                                                  |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 233:</b><br><a href="#">Contains SVHC(s)</a>           |