

50 x 75mm, Bleue, Rétroéclairage EuroBrite™

See More by [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Backlight



Stock **#33-458** [CONTACT](#)



1



€239,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€239,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Blue

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
50,000

Tension d'Entrée (V): 24V nominal (min. 22 / max. 28)
Numéro de Modèle: BL-S050075-470
Température d'Utilisation (°C): 0 - 60
Dimensions (mm): 75 x 89 x 30
Longueur d'Onde (nm): 470.00
Poids (g): 97.00
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Zone Active (mm): 50 x 75
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: See Technical Information Tab for Typical Intensity
Géométrie: Backlight
Courant d'Entrée Maximum: 0.42 - 0.49A
Contrôle d'Intensité Analogique: 10% @ 0.7V, 100% @ 10V
Latence de Déclenchement d'Impulsion: 10µm
Mode d'Éclairage: Strobed or Constant
Norme Environnementale: IP67

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)