

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

50 x 75mm, Blanche, Rétroéclairage EuroBrite™

See More by [Advanced Illumination](#)



AI EuroBrite Backlight



Stock **#33-456** [CONTACT](#)

- 1 + €250⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité | |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1+ | €250,00 prix unitaire |
| Need More? | Demande de Devis |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Durée de Vie d'Utilisation (heures):
50,000

Numéro de Modèle:
BL-S050075-WHI

| | |
|-----------------------|--|
| LED Illuminator | Type d'Éclairage: |
| | Remarque: See Technical Information Tab for Typical Intensity M12 to Bare Leads Adapter (#33-463) is required and sold separately. |
| Advanced Illumination | Fabricant: |
| Backlight | Géométrie: |
| Strobed or Constant | Mode d'Éclairage: |

Propriétés physiques et mécaniques

| | |
|--------------|--------------------------|
| 75 x 89 x 30 | Dimensions (mm): |
| 97.00 | Poids (g): |
| 50 x 75 | Zone Active (mm): |

Propriétés optiques

| | |
|-------|-----------------|
| White | Couleur: |
|-------|-----------------|

Electrical

| | |
|------------------------|--|
| 0.42 - 0.49A | Courant d'Entrée Maximum: |
| 10% @ 0.7V, 100% @ 10V | Contrôle d'Intensité Analogique: |
| 10µm | Latence de Déclenchement d'Impulsion: |

Connectivité matérielle & interfaçage

| | |
|---|--------------------------------|
| Flying Leads | Connecteur: |
| 24V nominal (min. 22 / max. 28) | Tension d'Entrée (V): |
| Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #89-513 Korea: #33-773 China: #66-855 | Alimentation d'Énergie: |

Environnement & durabilité

| | |
|--------|--|
| 0 - 60 | Température d'Utilisation (°C): |
| IP67 | Norme Environnementale: |

Conformité réglementaire

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Conforme | RoHS 2015: |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Contains SVHC(s) | Reach 233: |

Description produit

- Connectées en Série jusqu'à Quatre Unités de 100 x 150 mm
- Ne Requier aucun Dissipateur Thermique
- Disponibles en Blanc, Rouge et Bleu

Les Rétroéclairages EuroBrite™ Advanced Illumination présentent des drivers intelligents intégrés qui fonctionnent en modes continus et stroboscopiques, ce qui les rend parfaits pour les contraintes de performance les plus exigeantes. En effet, l'Adaptive OverDrive™ permet une optimisation énergétique même en mode stroboscopique, et l'Adaptive Thermal Feedback™ apporte à l'utilisateur le contrôle opérationnel du courant, empêchant toute surchauffe et éliminant tout besoin de dissipateur thermique. Ces Rétroéclairages EuroBrite™ Advanced Illumination présentent un boîtier scellé renforcé et sont disponibles en versions blanches, rouges ou bleues. La capacité à utiliser quatre unités de 100 x 150 mm connectées les unes autres, et un contrôle analogique de l'intensité lumineuse, utilisables à la fois en modes stroboscopiques et continus, ajoutent une plus grande personnalisation à l'illuminateur.

Remarque : L'alimentation de 24 V est requise.

Informations techniques

Typical Intensity

| | | |
|--|------------|-------------|
| Size | 50 x 75mm | 100 x 150mm |
| Working Distance | At Surface | At Surface |
| Area | 58 x 38mm | 124 x 91mm |
| Typical Irradiance (W/M ²) | 101 | 140 |
| Typical Illuminance (kLux) | 38 | 52 |

;