

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 50mm Dia. X 100mm FL, traite MgF2, Lentille PCX



Stock #32-973 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€53,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€53,00

Qté 10+

€47,75

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

100.00 @587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 93.41
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 10.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.55
Rayon R₁ (mm): 51.68
Ouverture Utile CA (mm): 49
f/#: 2
Ouverture Numérique NA: 0.25
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme