

CWL 500nm, Largeur de Bande 80nm, Diamètre Monté 50mm



Stock #87-008 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€444,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€444,00

Qté 10+

€399,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥3.0

Ouverture Utile CA (mm): 42.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 500.00 ±15
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm): ±15
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 80.00 ±25
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±25
Transmission Min. (%): ≥60
Température d'Utilisation (°C): -50 to +75
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: YFP Excitation
Gamme de Blocage (nm): 200 - 1200
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 7.5 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner