

Kit Complet de Filtres Passe-Haut en Verre Coloré Hoya/SCHOTT, 50/50,8 mm² (37 Filtres)

See More by [Hoya](#)



Stock #17-017 [CONTACT](#)

- 1 + **€1.885,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.885,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Dimensions (mm):
SCHOTT: 50.0 x 50.0
Hoya: 50.8 x 50.8

Substrat: ☐
Colored Glass

Filtres Inclus:
[SCHOTT N-WG280](#), [SCHOTT N-WG295](#), [SCHOTT N-WG305](#), [SCHOTT N-WG320](#), [Hoya L-37](#), [SCHOTT GG395](#), [SCHOTT GG400](#), [SCHOTT GG420](#), [SCHOTT GG435](#), [SCHOTT GG455](#), [SCHOTT GG475](#), [SCHOTT](#)

[GG495](#), [Hoya Y-50](#), [SCHOTT OG515](#), [SCHOTT OG530](#), [Hoya O-54](#), [SCHOTT OG550](#), [Hoya O-56](#), [SCHOTT OG570](#), [Hoya L-38](#), [SCHOTT OG590](#), [Hoya R-60](#), [SCHOTT RG610](#), [Hoya R-62](#), [SCHOTT RG630](#), [SCHOTT RG645](#), [Hoya R-66](#), [SCHOTT RG665](#), [SCHOTT RG695](#), [SCHOTT RG715](#), [Hoya R-72](#), [Hoya IR-76](#), [SCHOTT RG780](#), [Hoya IR-80](#), [SCHOTT RG830](#), [SCHOTT RG850](#), [SCHOTT RG1000](#)

Traitement:
Uncoated

Couleur:
Multiple Colors

Type:
Longpass Filter

Longueur d'Onde:
UV-NIR

Biseau:
Protective as needed

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)