

[Afficher tous les 61 produits de la même famille.](#)

## 50,8 x 50,8mm, 4-6 λ Miroir



4-6λ First Surface Mirrors

Stock **#69-250** **20+ In Stock**

-

1

+

€41<sup>00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-5           | €41,00 prix unitaire             |
| Qté 6-25          | €33,00 prix unitaire             |
| Qté 26-99         | €26,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Flat Mirror

Type:

### Propriétés physiques et mécaniques

3.00

Épaisseur (mm):

Dimensions (mm):

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 50.8 x 50.8 ±0.76    |                      |
| Protective as needed | Biseau:              |
| >90                  | Ouverture Utile (%): |
| 50.80                | Longueur (mm):       |
| 50.80                | Largeur (mm):        |

Propriétés optiques

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Metal                          | Type de Traitement:            |
| Protected Aluminum (400-700nm) | Traitement:                    |
| 4 - 6λ                         | Planéité de Surface (P-V):     |
| 400 - 700                      | Gamme de Longueur d'Onde (nm): |
| Float Glass                    | Substrat: □                    |
| 45.00                          | Angle d'Incidence (°):         |
| Ravg >85% @400 - 700nm         | Spécification du Traitement:   |
| 80-50                          | Qualité de Surface:            |

Conformité réglementaire

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Conforme  | RoHS 2015:                  |
| Visionner | Certificate of Conformance: |
| Conforme  | Reach 247:                  |

Description produit

• Différentes tailles et formes disponibles


• Reflètent 85% de la lumière du visible

• [Contactez-nous](#) pour obtenir des tailles sur mesure

Les Miroirs de Première Surface 4 - 6λ sont une alternative économique dans beaucoup d'applications. Les miroirs de première surface sont dotés d'un traitement à haute réflectivité, déposé sur la surface avant du substrat en verre. Les miroirs sont disponibles en formats circulaires, carrés et rectangulaires. Les miroirs de première surface 4 - 6λ rectangulaires sont extrêmement utiles pour les applications où le miroir doit être monté à 45° pour produire une déviation de 90° de la trajectoire optique. Les miroirs possèdent un traitement d'aluminium protégé et réfléchissent plus de 85% de la lumière visible

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Obtenez rapidement un [devis personnalisé](#).

Informations techniques



Quote Your Size

Montures compatibles