

Fenêtre en KRS-5 ISP Optics, Non Traitée, 50,8 mm de dia., 3 mm d'épaisseur | K5-W-50-3

See More by [ISP Optics](#)



Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

Stock **#16-803** 3-4 JOURS

-

1

+

€2.195,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.195,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):
43.18

Diamètre (mm):

50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 6.0
Densité (g/cm³): 7.37
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 2.45 @ 1µm 2.38 @ 4µm 2.37 @ 10µm 2.21 @ 40µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 40.2
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.37
Substrat: Thallium Bromiodide (KRS-5)
Planéité de Surface (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 40000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 31
Numéro de Modèle: K5-W-50-3

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner