

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.


Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Barium Fluoride (BaF₂) Wedged Windows



Stock #16-807 3-4 JOURS

-

1

+

€692,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€692,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Nombre d'Abbe (v_d):
81.78

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm): 43.18
Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 18.1
Densité (g/cm³): 4.89
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.478 @ 0.5µm 1.451 @ 5µm 1.401 @ 10µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 82
Rapport de Poisson: 0.343
Substrat: Barium Fluoride (BaF₂)
Planéité de Surface (P-V): 2λ @ 633nm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 12000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 53
Angle de Bord: 30±15 arcmin
Numéro de Modèle: BF-WW-50-6

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner