

Fenêtre à Coin 30’ en Ge ISP Optics, 50,8 mm de dia., 6 mm d’épaisseur | GE-WW-50-6

See More by [ISP Optics](#)



Germanium (Ge) Wedged Windows

Stock **#16-811** 3-4 JOURS

- 1 + **€1.050,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€1.050,00
Qté 11+
€945,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):

43.18
Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 6.1
Densité (g/cm³): 4.84
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 4.002 @ 11µm
Dureté de Knoop (kg/mm²): 780
Rapport de Poisson: 0.28
Substrat: Germanium (Ge)
Planéité de Surface (P-V): 2λ @ 633nm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 102.7
Angle de Bord: 30' ±15'
Numéro de Modèle: GE-WW-50-6

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner