

Fenêtre à Coin 30' en ZnSe ISP Optics, 50,8 mm de dia., 6 mm d'épaisseur | ZC-WW-50-6

See More by [ISP Optics](#)



Stock **#16-813** 3-4 JOURS

− 1 +

€882,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€882,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm):
43.18

Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Densité (g/cm³): 5.27
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 2.4
Dureté de Knoop (kg/mm²): 120
Rapport de Poisson: 0.28
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Planéité de Surface (P-V): 2λ @ 633nm
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 67.2
Angle de Bord: 30' ±15
Numéro de Modèle: ZC-WW-50-6

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner