


[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Fenêtre en KBr ISP Optics, Non Traitée, 50,8 mm de dia., 8 mm d'épaisseur | KB-W-50-8

See More by [ISP Optics](#)



Stock **#24-614** [CONTACT](#)



1



€275,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€275,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
33.64

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
85

Ouverture Utile CA (mm): 43.18
Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm): 8.00 ±0.13
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 43
Densité (g/cm³): 2.753
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.56
Dureté de Knoop (kg/mm²): 7
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.203
Solubilité, dans 100g H₂O @ 273K (g): 53.48
Substrat: Potassium Bromide (KBr)
Planéité de Surface (P-V): λ/10 @ 10.6μ
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 250 - 26000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 26.8
Numéro de Modèle: KB-W-50-8

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner