

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

See More by [ISP Optics](#)



Stock #24-837 3-4 JOURS

- 1 +

€688,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€688,00

Qté 6+

€550,40

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13

Distance Focale EFL (mm):
50.00 @ 10.6µm

Substrat: Germanium (Ge)
f/#: 0.98
Ouverture Numérique NA: 0.51
Traitement: Uncoated
Type: Meniscus Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 14000
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.20 ±0.20
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile (%) 90
Ouverture Utile CA (mm): 45.72
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.10
Tolérance Distance Focale (%) ±2
Numéro de Modèle: GE-PM-50-50
Rayon R₁ (mm): 65.77
Rayon R₂ (mm): 48.53
Qualité de Surface: 60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6µm: λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner