

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [ISP Optics](#)



Stock #24-925 3-4 JOURS



1



€900,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€900,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13

Distance Focale EFL (mm):
76.20 @ 10.6µm

Substrat: Zinc Selenide (ZnSe), CVD Grade
f/#: 1.50
Ouverture Numérique NA: 0.33
Traitement: Uncoated
Type: Meniscus Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 18000
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.60 ±0.20
Centrage (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 90
Ouverture Utile CA (mm): 45.72
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.50
Tolérance Distance Focale (%): ±2
Numéro de Modèle: ZC-PM-50-76
Rayon R₁ (mm): 179.47
Rayon R₂ (mm): 68.23
Qualité de Surface: 60-40
Irregularity (P-V) @ 10.6µm: λ/20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner