

[Afficher tous les 17 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC[®] 50,8mm Longueur, Filetage M6, Tige en Acier Inoxydable



Stock **#59-759** FIN DE SÉRIE CONTACT

-

1

+

€11^{.50}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€11,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Remarque:
Adapter [#58-985](#) is included. Additional [thread adapters](#) available separately.

Propriétés physiques et mécaniques

2.0	Longueur (pouces):
50.80	Longueur (mm):

0.5	Diamètre (pouces):
12.70	Diamètre (mm):

Filetage & montage	
M6 x 1.0	Male Thread:


Conformité réglementaire	
Conforme	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:

Conforme	Reach 242:
----------	------------

DESCRIPTION PRODUIT

- Écrou mâle M4 x 0,7 ou M6 x 1,0, base femelle M6 x 1,0
 - Les tiges Incluent un écrou mâle interchangeable et une base SHSS retirable
 - Disponibles dans différentes longueurs
 - Versions Impériales également disponibles
- Les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC® comprennent un adaptateur d'écrou mâle de 6,35 mm qui est facilement interchangeable avec d'autres adaptateurs pour assurer la compatibilité entre ces tiges et une monture optique. En retirant l'adaptateur de la tige, vous pouvez alors utiliser le filetage M4 contenu dans la tige. Chaque tige optique possède également un trou central pour permettre à une clé Allen ou à un autre outil de faire pivoter facilement la tige. Les valeurs des filetages sont gravées au laser sur chaque tige pour faciliter leur identification et leur intégration. Les Tiges de Montage Métriques en Acier Inoxydable TECHSPEC sont proposées dans une variété de longueurs. Des versions impériales sont également disponibles.

INFORMATIONS TECHNIQUES



#68-231		
Stock No.	Description	Qty
#58-950	Steel Post, 25.4mm Length	1
#58-951	Steel Post, 38.1mm Length	1
#58-952	Steel Post, 50.8mm Length	2
#58-954	Steel Post, 76.2mm Length	2
#58-955	Steel Post, 101.6mm Length	2
#58-956	Steel Post, 152.4mm Length	1
#58-957	Steel Post, 203.2mm Length	1

#68-232		
Stock No.	Description	Qty
#59-757	Steel Post, 25.4mm Length	1
#59-758	Steel Post, 38.1mm Length	1
#59-759	Steel Post, 50.8mm Length	2
#59-761	Steel Post, 76.2mm Length	2
#59-762	Steel Post, 101.6mm Length	2
#59-763	Steel Post, 152.4mm Length	1
#59-764	Steel Post, 203.2mm Length	1