

Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 50,0/50,8 mm de dia. optique



#17-534 and #17-513



Stock **#17-514** [CONTACT](#)

- 1 +

€322,70

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€322,70

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Adjustable - Linear (XY)

Type d'Optique:
Circular

Taille des optiques compatibles (mm):
50.0 - 50.8

Ouverture Utile CA (mm):

46.0
Épaisseur d'Optique Compatible (mm): 15.0 (Max)
Diamètre Externe (mm): 88.0
Épaisseur (mm): 22.00
Course (mm): ±2.0 in X and Y
Poids (g): 180
Construction: Black Anodized Aluminum
Contenu du Coffret: #62-957 , #16-317 , #15-849
Compatible Post: M6 x 1.0
Hauteur de l'axe optique (mm): 127.00
Post Diameter (mm): 25.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme
