

TECHSPEC® 50mm Dia, 0,66 NA, non traité, Lentille Asphérique de Calibration



Calibration Grade Aspheric Lenses

Stock **#69-143** FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS



1



€670,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€670,00

Qté 6+

€604,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.66

Distance Focale Arrière BFL (mm): 25.29 @ 587.6nm
Substrat:  L-BAL35
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤1
Qualité de Surface: 20-10
Ouverture Utile CA (mm): 46.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.69
Épaisseur Centrale CT (mm): 19.40
f/#: 0.76
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 330 - 2400
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptries): 26.67

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner