

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 50mm Dia., 0,66 NA, non traite, Lentille Aspnerique



Stock #66-315 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€510,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€510,00

Qté 6+

€408,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
37.50 @ 587.6nm

Ouverture Numérique NA:

0.66
Distance Focale Arrière BFL (mm): 25.74
Substrat: L-BAL35
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 45
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.23
Épaisseur Centrale CT (mm): 19.40 ±0.1
f/#: 0.75
Biseau: Protective bevel as needed
Rayon R₂ (mm): 500
Shape of Back Surface: Convex
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 330 - 2400
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptries): 26.67

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner