


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 50mm Dia. X 150mm FL, MgF2 Coated, Plano-Convex Lens



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock #18-189 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€282,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€282,50

Qté 6+

€226,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00 -0.025

Distance Focale EFL (mm):

150.00 @587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 145.20
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 3 Rings
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: 0.5 Rings
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.00 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.29
Rayon R₁ (mm): 68.77
Ouverture Utile CA (mm): 49
f/#: 3
Ouverture Numérique NA: 0.17
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme