

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

## 50mm Dia. x 25mm EFL, Aluminium Protégé, Miroir Concave



Stock **#43-469** 7 In Stock

-

1

+

€63<sup>.00</sup>

AJOUTER AU PANIER

| Prix sur Quantité |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Qté 1-49          | €63,00 prix unitaire             |
| Qté 50-99         | €54,00 prix unitaire             |
| Need More?        | <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

| Caractéristiques du produit        |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Spherical Mirror                   | Type:                     |
| Propriétés physiques et mécaniques |                           |
| ±0.5                               | Tolérance Épaisseur (mm): |
| 50.00 ±0.50                        | Diamètre (mm):            |

|                                                                           |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 90                                                                        | Ouverture Utile (%):               |
| 6.0                                                                       | Épaisseur au Bord ET (mm):         |
| Propriétés optiques                                                       |                                    |
| Metal                                                                     | Type de Traitement:                |
| Protected Aluminum (400-2000nm)                                           | Traitement:                        |
| 400 - 2000                                                                | Gamme de Longueur d'Onde (nm):     |
| 25.00                                                                     | Distance Focale EFL (mm):          |
| N-BK7                                                                     | Substrat: <input type="checkbox"/> |
| f/0.5                                                                     | Ouverture (f/#):                   |
| R <sub>avg</sub> >85% @400 - 700nm<br>R <sub>avg</sub> >90% @400 - 2000nm | Spécification du Traitement:       |
| ±2                                                                        | Tolérance Distance Focale (%):     |
| 50.00                                                                     | Rayon R <sub>1</sub> (mm):         |
| 80-50                                                                     | Qualité de Surface:                |
| 50.00                                                                     | Radius of Curvature (mm):          |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Conformité réglementaire |                             |
| Conforme                 | RoHS 2015:                  |
| Visionner                | Certificate of Conformance: |
| Conforme                 | Reach 247:                  |

## Description produit

- Excellents pour focaliser la lumière
  - Traitements or et aluminium disponibles
  - Disponibles en tailles de 9 à 50 mm
- Les Miroirs Sphériques Concaves sont idéaux pour collecter et focaliser la lumière dans une large gamme d'applications. Ces miroirs sont disponibles avec des traitements métalliques protégés couvrant les spectres UV, VIS et IR. Une couche protectrice augmente la durabilité du traitement et prévient la corrosion. Les Miroirs Sphériques Concaves sont disponibles dans des diamètres allant de 9 à 50 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes.

## Informations techniques

