

[Afficher tous les 22 produits de la même famille.](#)

50mm Dia. x 50mm EFL, Aluminium Protégé, Miroir Concave



Stock #43-470 **15 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €63⁰⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1-49	€63,00 prix unitaire
Qté 50-99	€54,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Spherical Mirror **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

±0.5 **Tolérance Épaisseur (mm):**

50.00 ±0.50 **Diamètre (mm):**

Ouverture Utile (%):

90

Épaisseur au Bord ET (mm):

6.0

Propriétés optiques

Type de Traitement:

Metal

Traitement:

Protected Aluminum (400-2000nm)

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

400 - 2000

Distance Focale EFL (mm):

50.00

Substrat:

N-BK7

Ouverture (f/#):

f/1

Spécification du Traitement:

$R_{avg} > 85\%$ @ 400 - 700nm
 $R_{avg} > 90\%$ @ 400 - 2000nm

Tolérance Distance Focale (%):

±2

Rayon R_1 (mm):

100.00

Qualité de Surface:

80-50

Radius of Curvature (mm):

100.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

Certificate of Conformance:

Visionner

Reach 247:

Conforme

Description produit

- Excellents pour focaliser la lumière
- Traitements or et aluminium disponibles
- Disponibles en tailles de 9 à 50 mm

Les Miroirs Sphériques Concaves sont idéaux pour collecter et focaliser la lumière dans une large gamme d'applications. Ces miroirs sont disponibles avec des traitements métalliques protégés couvrant les spectres UV, VIS et IR. Une couche protectrice augmente la durabilité du traitement et prévient la corrosion. Les Miroirs Sphériques Concaves sont disponibles dans des diamètres allant de 9 à 50 mm pour faciliter l'intégration dans des systèmes.

Informations techniques

