

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre Circulaire a Densite Neutre Variable, 50 mm de dia., OD 0,04-1,0, monte



Mounted Circular Variable Neutral Density (ND) Filters

Stock #54-534 3-4 JOURS



1



€405,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€405,00

Qté 11+

€364,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0.00

Densité Optique OD:
0.04 - 1.0

Substrat: ☐
[B270](#)

Diamètre Interne (mm): 7.5
Traitement: Variable
Diamètre Externe (mm): 50.0
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.52
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.25
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Parallélisme (arcmin): ±3
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.10 ID, ±0.20 OD
Tolérance Densité Optique (%): ±5
Linéarité (%): ±5
Spécification du Traitement: Continuously Variable Inconel from 0 - 270°
Monture: Mounted

Conformité réglementaire

RoHS: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner