

[Afficher tous les 3 produits de la même famille.](#)

Support de Prisme, Métrique, 50 mm de dia.



Stock **#55-013** **6 In Stock**

-

1

+

€540^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€540,00 prix unitaire
Qté 5-25	€486,00 prix unitaire
Qté 26-49	€459,10 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit	
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt	Type:
Cube/Prism	Type d'Optique:
Available in Quick Start Kit: #17-527	Remarque:

Propriétés physiques et mécaniques

±3	Rotation Fine (°):
±3	Angle d'Inclinaison (°):

Filetage & montage

30.0	Taille des optiques compatibles (mm):
M6 x 1.0	Compatible Post:

Conformité réglementaire

Dispensé	RoHS 2015:
Visionner	Certificate of Conformance:
Contains SVHC(s)	Reach 247:

Description produit

- Mouvement fin de précision
 - Supporte des prismes jusqu'à 30mm
 - Aluminium anodisé noir
 - [Tiges](#) et [supports de tiges](#) requis pour le montage
- Les supports de prismes permettent un mouvement rotatif d'une précision de ± 3 degrés et un contrôle de l'inclinaison des axes X-Y de ± 3 degrés . Présentent une construction robuste en aluminium anodisé noir. Les tiges et les supports de tige sont nécessaires pour le montage sur une table optique.

Informations techniques

Mount Diameter A	Maximum Prism Size B	Base Height C	Maximum Total Mount Height D	Stock No.
34	20	30	76	#55-012
50	30	45	102	#55-013

The diagram illustrates the mechanical assembly of the prism mount. It shows a base with a central post, a prism held by a clamp, and a top section with adjustment knobs. Dimension lines indicate the following measurements: A (Mount Diameter), B max. (Maximum Prism Size), C (Base Height), and D max. (Maximum Total Mount Height). Labels identify the Tilt Control Knobs, Lock Knob, Prism Clamp, and the 12mm x 60mm Post (M6 x 1.0). The units are specified as mm.