

[Afficher tous les 9 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 5mm Diamètre x 20mm Longuer, Lentille Barre en N-BK7



Stock **#45-942** 20+ In Stock

⊖ 1 ⊕ €76⁵⁰

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-5	€76,50 prix unitaire
Qté 6-25	€61,00 prix unitaire
Qté 26-49	€58,00 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Rod Lens **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

5.00 +0.00/-0.03 **Diamètre (mm):**

20.00 **Longueur (mm):**

Tolérance Longueur (mm):
+0/-0.1

Propriétés optiques

N-BK7 Substrat:
Uncoated Traitement:

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 2200
Qualité de Surface:
40-20

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)

Description produit

- Focalisent la lumière collimatée en une ligne
 - Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm
- Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont polies sur la circonférence et dépolies aux deux extrémités. La performance optique est similaire à celle d'une lentille cylindrique. La lumière collimatée passant au travers du diamètre de la lentille sera focalisée en une ligne. Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 1 à 10 mm.

Informations techniques

Rod Lens

