

TECHSPEC® Fenêtre à Coin 30’ en Silice Fondue, Non Traitée, 50 mm de dia.



TECHSPEC® Fused Silica Wedged Windows

Stock **#34-243** 3-4 JOURS



1



€230,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€230,00

Qté 6+

€184,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
45.00

Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.10

Épaisseur (mm):
3.00 ±0.20

Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Type: Wedged Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73
Angle de Bord: 30' ±10'

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme