

TECHSPEC® 50mm, Protected Silver Coated, N-BK7 90° Specialty Mirror



Stock **#21-190** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ **€375,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€375,00

Qté 6+
€300,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
49.0

Traitement:
Protected Silver (450-10000nm)

Substrat: ☐
N-BK7

Qualité de Surface: 40-20
Type: Right Angle Mirror
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.1
Tolérance Angulaire (arcmin): ±2
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90.00
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 70.70
Longueur des Côtés (mm): 50.00
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Type de Traitement: Metal
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.5 J/cm² @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.50

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme