

Absorbeur Métrique - Ouverture 52mm



Stock **#67-365** **2 In Stock**

-

1

+

€456²⁹

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€456,29 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques du produit

Remarque:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques	
52.00	Ouverture (mm):
Filetage & montage	
M6 x 1.0	Filetage:
Conformité réglementaire	
Visionner	Certificate of Conformance:

DESCRIPTION PRODUIT

- Puissance d'Entrée Max de 50W
- Disponible en Métrique et Impérial

Ces absorbeurs de faisceau à haute puissance sont capables de bloquer des faisceaux ayant une puissance de 50W CW. Ils sont disponibles en deux tailles d'ouverture. Le 12mm est capable de supporter la majorité des tailles de faisceau alors que le 52mm est capable lui de supporter des faisceaux plus diffus. Ceux à version métrique nécessitent une tige M6 pour le montage à une table de laboratoire, ceux à version impériale nécessitent une tige 1/4-20. [Tiges 1/4-20](#) et [M6 TECHSPEC®](#) vendues séparément.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Stock No.	Outer Diameter A	B	Aperture C	D	Thickness E
#67-364	42mm	20mm	12mm	20mm	40mm
#67-365	81mm	40mm	52mm	60mm	80mm
□					