


Diffuseur Diffractif à Haute Homogénéité, Faisceau de Sortie Circulaire, 532 nm, 15 x 15 mm de dia.



HOLO/OR Diffractive Diffusers

Stock **#14-683** 3-4 JOURS

- 1 +

€2.130,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.130,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
13.50 x 13.50

Traitement:
Laser V-Coat (532nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Longueur (mm): 15.00
Dimensions (mm): 15.00 x 15.00
Épaisseur (mm): 1.50 ±0.1
Largeur (mm): 15.00
Remarque: High Homogeneity
Input Beam Mode: SMor MM
Diamètre de Faisceau Minimum (mm): 1
Forme de Sortie: Round
Efficacité Globale (%): 76
Angle Total (°): 5.94
Damage Threshold, Reference: ☐ See Link for More Details

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme