

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

5.6" Diagonale, Ecran Plat LCD



Stock #55-786 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€149,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€149,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type:
Monitor

Résolution (MegaPixels):
0.20

Pixels (H x V):
960 x234

Alimentation d'Énergie:
100 - 240 VAC Included

Consommation de Puissance (W):
<7

Dimensions (mm): 133 W x 160 H x 37 D
Pas de Masque (mm): 0.119 x 0.357
Taille de l'Écran, Diagonale (pouces): 5.6
Angle de Vue Maximum, MVA (°): 45 Left/Right, 10 Up/Down
Poids (kg): 0.458
Entrées/Sorties : Mni Phone Jack (RCA Adapter Included)/ No Output Terminals
Zone Active (mm): 113.3 H x 84.7 W
Format Signal: NTSC/ PAL
Contraste: 150:1
Luminosité (cd/m²): 200
Temps de Réponse (ms): 35
Standards de Sécurité: FCC

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner