

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Filtre 577nm CWL, 10nm FWHM, 12,5mm de Diametre Monte



Stock #67-768 3-4 JOURS

1 €89,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€89,00

Qté 10+

€80,30

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.25

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥4.0

Ouverture Utile CA (mm): 9.0
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm): 577.00 +3.0/-1.0
Tolérance de la Longueur d'Onde Centrale (nm): +3.0/-1.0
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm): 10.00 ±2
Tolérance de la Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (nm): ±2
Transmission Min. (%): >55
Température d'Utilisation (°C): -50 to +70
Traitement: Traditional Coated
Qualité de Surface: 80-50
Type: Bandpass Filter
Applications Typiques: Mercury Emission
Gamme de Blocage (nm): 200 - Far IR
Construction: Mounted in Black Anodized Ring
Épaisseur de Monture (mm): 5.9 ±0.1

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme