

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 5mm, Traite Aluminium & VIS 0°, Prisme a Angle Droit en N-BK7



N-BK7 Right Angle Prisms

Stock #48-546 3-4 JOURS

1

€76,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€76,00

Qté 6+

€68,40

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
VIS 0° & Aluminized

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Qualité de Surface:
60-40

Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Tolérance Angulaire (arcmin): ±2
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 7.10
Longueur des Côtés (mm): 5.00
Orientation de l'Image: Left-Handed
Spécification du Traitement: Hypotenuse: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm Legs: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Déviatiion du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Damage Threshold, By Design: ☐ Hypotenuse: 0.3 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns Legs: 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner