

Galvanomètre/Scanner Optique à Axe Unique Saturn 5B, ouverture de 5 mm, argent protégé

See More by [ScannerMAX](#)



5mm Aperture, Protected Silver, Saturn 5B Single Axis Galvanometer Scanner



Stock **#16-043** 3-4 JOURS

- 1 + **€2.625,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€2.625,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Mirror Aperture (mm):
5

Planéité de Surface (P-V):
≤λ/4 @ 632.8nm

Type: Single Axis
Traitement: Protected Silver
Angle Balayé (°): 40 (Optical)
Substrat: □ Silicon (Si)
Température d'Utilisation (°C): 0 to +50
Dimensions (mm): 48.2 x29.1 x43.5 (of mount. Galvos protrude ~19mm)
Alimentation: ±24 VDC
Signal de Position (V): ±10
Courant - Crête (A): Maximum: 25
Courant - RMS (A): 4.7 (Case @ 50°C)
Résistance de la Bobine (Ω): 1.95
Inertie du Rotor (gm-cm²): 0.026
Constante de Torque (dyne-cm/A): 36,000
Inductance de Bobine (µhenries): 135
Tension EMF (µV/°/s): 62.8
Temps de Réponse 0,1° (µs): 140
Numéro de Modèle: ScannerMAX Saturn 5B
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #16-045 Europe: 2 x #14-571 Japan: #16-045 Korea: N/A* China: #16-045 *See copy for power supply requirements

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner