

TECHSPEC® 5mm, Non Traité, Prisme Angle Droit N-BK7, Haute Tolérance



N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

Stock #32-539 3-4 JOURS



1



€80,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€80,00

Qté 6+

€64,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Tolérance Angulaire (arcsec):
±15

Traitement:
Uncoated

Substrat: ☐
[N-BK7](#)

Qualité de Surface: 40-20
Type: Right Angle Prism
Tolérance Dimensionelle (mm): +0/-0.1
Biseau: Protective bevel as needed
Longueur de l'Hypoténuse (mm): 7.10
Longueur des Côtés (mm): 5.00
Orientation de l'Image: Left-Handed
Déviation du Faisceau (°): 90
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/8

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner