

TECHSPEC® 6" de Dia. x 24" FL Aluminum Amélioré, Miroir Parabolique



Stock #32-069-533 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€756,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€756,00

Qté 5+
€643,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Substrat: ☐ BOROFLOAT®

Tolérance Distance Focale (%): ±1

Qualité de Surface: 60-40

Précision de Surface:

N/8
Diamètre (pouces): 6.0 +0.06/-0
Diamètre (mm): 152.40 +1.5/-0
Distance Focale EFL (pouces): 24.0
Distance Focale EFL (mm): 609.60
Radius of Curvature (mm): 1,219.20
Ouverture (f/#): f/4
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement: Metal
Surface Arrière: Ground
Ouverture Utile CA (mm): 138
Épaisseur au Bord ET (pouces): 1.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 25.40
Type: Parabolic Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 0.65
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme