

60 x 35mm English Base Plate



Stock #58-997 **10 In Stock**

⊖ 1 ⊕ €30⁷⁵

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité

Qté 1+	€30,75 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

English **Type:**

Propriétés physiques et mécaniques

60.00 **Longueur (mm):**

35.00 **Largeur (mm):**

7.00 **Épaisseur (mm):**

Black Anodized Aluminum **Construction:**

2 **Nombre de Fentes:**

Filetage & montage

(4) 8-32, (5) 1/4-20 **Filetage:**

Conformité réglementaire

Conforme **RoHS 2015:**

Visionner **Certificate of Conformance:**

Conforme **Reach 250:**

Description produit

- Deux options de tailles
- Deux options de plateforme : impériale ou métrique
- Impériale : 4 trous #8-32 sur 1/2" carré et 4 trous 1/4-20 sur 25 mm carré
- Métrique : 4 trous M4 x 0.7 sur 12,5 mm carré et 4 M6 x 1 sur 25 mm carré
- Platines en aluminium

Ces bases ont des filetages métriques ou impériaux et trou central additionnel M6 x 1 ou 1/4-20. Elles ont également des fentes permettant et assurant une complète utilisation sur des platines métriques ou impériales. Les bases de 85 mm x 50 mm ont les mêmes trous et fentes que les 60 mm x 35 mm, mais avec l'ajout de courtes fentes pour davantage de flexibilité.

Informations techniques

