

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Reflective Ruled Diffraction Gratings

Stock #48-462 3-4 JOURS



1



€250,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€250,00

Qté 11+

€225,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
600

Longueur d'Onde Blasée (nm):
500

Angle Blasé (°):

8.62
Dimensions (mm): 50.0 x 50.0 ±0.5
Ouverture Utile (%) : 90
Traitement: Bare Aluminum
Construction: Ruled Grating
Direction du Trait: Parallel to Short Dimension
Longueur (mm): 50.00
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur (mm): 9.50 ±0.5
Type: Reflective Diffraction Grating
Largeur (mm): 50.00
Alignement des traits par rapport aux bords (°): ±0.5
Efficacité Maximale Absolue, Typique (%) : 72
Efficacité Max. Moy. Typique (%) : >68

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner