

[Afficher tous les 16 produits de la même famille.](#)

## Éclairage Linéaire Rouge Cobra Max, 600 mm



600mm Cobra MaxLine Light



Stock **#73-957** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ €9.840<sup>00</sup>

**AJOUTER AU PANIER**

Prix sur Quantité

Qté 1+ €9.840,00 prix unitaire

Need More? [Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:  
LED

Remarque:  
Lights are fan cooled. See datasheet for additional mounting, spectral, and irradiance information

Fabricant:  
ProPhotonix

Line Light	<b>Géométrie:</b>
Ethernet Controlled, Continuous	<b>Mode d'Éclairage:</b>
<b>Propriétés physiques et mécaniques</b>	
600.00	<b>Longueur (mm):</b>
600.00 x 173.50	<b>Dimensions (mm):</b>
Collimated (M2)	<b>Lens Position:</b>
<b>Propriétés optiques</b>	
Red	<b>Couleur:</b>
20.00	<b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b>
630	<b>Longueur d'Onde:</b>
20-300	<b>Distance de Travail (mm):</b>
<b>Connectivité matérielle &amp; interfaçage</b>	
Straight	<b>Connecteur:</b>
24	<b>Tension d'Utilisation (V):</b>
Power supply required and sold separately. USA: <a href="#">#73-977</a>	<b>Alimentation d'Énergie:</b>
2m braided power cable included	<b>Longueur du Câble (m):</b>
<b>Filetage &amp; montage</b>	
Aluminum T-Slot Extrusion	<b>Monture:</b>
<b>Conformité réglementaire</b>	
<a href="#">Visionner</a>	<b>Certificate of Conformance:</b>

## Description produit

- Intensités jusqu'à 3140 kLux
- Options de longueur de 100, 300 ou 600 mm
- Options d'éclairage disponibles : blanc, rouge, multispectral et SWIR

Les Éclairages Linéaires à LED ProPhotonix COBRA™ MAX sont des éclairages à LED minces et compacts disponibles en longueurs de 100, 300 ou 600 mm en options d'éclairage rouge, blanc, multispectral et SWIR. Ces éclairages linéaires sont dotés de la technologie LED Chip-on-Board qui offre une plus grande uniformité, une meilleure performance thermique et une plus grande intensité, tout en conservant une taille compacte par rapport aux constructions LED traditionnelles montées en surface. L'option multispectrale des Éclairages Linéaires à LED ProPhotonix COBRA™ MAX offre un éclairage RVB-IR et la possibilité de contrôler chaque longueur d'onde indépendamment. Le logiciel complet, facile à utiliser, peut être personnalisé pour répondre aux besoins d'applications spécifiques et peut être téléchargé à partir d'un code QR fourni avec les unités. Ces éclairages sont idéaux pour de nombreuses applications d'inspection par balayage linéaire, telles que l'inspection de cellules solaires, l'inspection de semi-conducteurs, le tri de produits alimentaires et l'inspection d'écrans plats.

**Remarque :** Une alimentation de 24V#73-977 est requise pour toute utilisation et vendue séparément. Des kits d'objectifs sont disponibles en option pour ajuster la distance de travail en changeant la position de l'objectif de projection.