

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #57-088 3-4 JOURS

-

1

+

€465,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€465,00
Qté 5+
€410,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement
Angle d'Acceptation (°): 25.4
Matériau de Protection: Polyimide
Diamètre de la Gaine (µm):

660 ±13.2
Traitement: VS/NIR
Rayon de Courbure Min. (mm): 132/66 (Continuous/Momentary)
Substrat:  Fused Silica (Coming 7980)
Longueur (m): 10.00
Ouverture Numérique NA: 0.22
Température d'Utilisation (°C): -190 to +390
Diamètre Externe (µm): 710 ±5
Diamètre du Coeur (µm): 600 ±12
Indice du Coeur n_d: 1.457
Indice de Réfraction n_d : 1.440
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 2400
Tolérance Ouverture Numérique (NA): ±0.02

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner