

Plateau Rotatif Métrique, 60 mm



60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029



Stock **#55-029** 20+ In Stock

-

1

+

€480^{.00}

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1-4	€480,00 prix unitaire
Qté 5+	€423,50 prix unitaire
Need More?	Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Type:

Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:

Rotary

Guide System:	
Slide-Fit	
Taille de Plateau (mm):	
60 Dia.	
Course (°):	
±5 (Fine), 360 (Coarse)	
Filetage au Centre:	
M16 x 1	
Concentricité (µm):	
20	
Construction:	
Aluminium Stage	
Incréments:	
5'	
Capacité de Charge (kg):	
5	
Course par Tour de 360° (arcmin):	
23.0	
Poids (kg):	
0.25	

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:	
Metric Micrometer	

Filetage & montage

Filetage:	
(1) M16 x 1, (4) M4 x 0.7, (4) M3 x 0.5	

Conformité réglementaire

RoHS 2015:	
Dispensé	
Certificate of Conformance:	
Visionner	
Reach 247:	
Contains SVHC(s)	

Description produit

- Options d'entraînement micrométrique de précision et d'entraînement manuel disponible
- Rotation grossière de 360°
- Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
- Construction en aluminium anodisé noir

Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotées d'un système de guidage coulissant, permettant une rotation grossière de 360°. Les modèles à entraînement micrométrique sont équipés d'un micromètre métrique de précision et d'un mécanisme de fixation commutable permettant de passer d'un mouvement grossier à un mouvement fin pour un réglage angulaire précis de ±5° à n'importe quelle position. Le modèle à entraînement manuel offre un réglage manuel en douceur avec un mouvement grossier de 360°, par incréments de 1°. Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotés d'un mécanisme de verrouillage pour fixer la position du plateau. Pour le montage sur table optique, veuillez utiliser les [Platines de Base Métriques](#).

Informations techniques

