

[Afficher tous les 8 produits de la même famille.](#)

Plateau Motorisé Rotatif 60 mm

See More by [Zaber™](#)



60mm Motorized Rotary Stage, #15-291

Stock **#15-291** 3-4 JOURS

- 1 + **€2.550,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.550,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Rotary

Mécanisme:
Stepping Motor

Type:
Universal (Metric & English)

Taille de Plateau (mm):
82.6 x 144.8

Course (°): 360
Précision (°): 0.08, Unidirectional
Contrecoup (°): <0.04
Filetage au Centre: 23mm Clear Aperture to hold a 25mm (1") Dia. Optic (up to 3mm Thick)
Capacité de Charge (kg): 20
Numéro de Modèle: Zaber X-RSW60A
Remarque: Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Température d'Utilisation (°C): 0 - 50
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #15-294 Europe: #15-294 Japan: #15-302 Korea: #33-773 China: #15-294
Répétabilité (°): <0.02
Vitesse (°/sec): 0.0001 to 115
Poids (kg): 0.66
Interface: USB with #15-295 RS-232 with #15-297
Maximum Operating Current (mA): 950
Table Diameter (mm): 60
Couple Continu Max. (N⋅cm): 225

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme