

[Afficher tous les 2 produits de la même famille.](#)

## Lentille Biconcave Qualité 1, 62 x 147 mm FL



Stock #31-795 **FIN DE SÉRIE** 20+ In Stock

⊖ 1 ⊕ €3<sup>.95</sup>

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité	
Qté 1+	€3,95 prix unitaire
Need More?	<a href="#">Demande de Devis</a>

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

### Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):  
62.00

### Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):  
147.00

### Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:

## Description produit

- Idéales pour les Applications d'Expérimentation et de Prototypage
  - Quantités Extrêmement Limitées, Acheter Avant Épuisement du Stock
  - Pour des affaires encore plus avantageuses, consulter la rubrique [Grande Liquidation : Optiques](#)
- Les Lentilles Biconvexes (DCX) possèdent deux surfaces incurvées vers l'extérieur, une distance focale positive et sont utiles pour l'imagerie 1:1 et les systèmes multi-éléments.

Les Lentilles Biconvexes (DCX) de Qualité Expérimentale 50 mm et plus sont proposées en plusieurs catégories de qualité expérimentale. La catégorie 1 est un verre optique standard, bordé, exempt de rayures, d'éclats, de tâches ou d'oxydations visibles. La catégorie 2 est un verre non bordé, comportant de petits éclats, des tâches légères, ou d'autres défauts. Il peut exister un léger rebord au niveau de la séparation cimentée.

**Remarque :** Les caractéristiques de l'optique de catégorie expérimentale peuvent varier jusqu'à 10 % par rapport à celles qui sont répertoriées. Par ailleurs, aucune information autre que celle proposée n'est disponible.

## Informations techniques

