

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® 6,25mm Dia X 15mm FL, VIS U⁺ Bords Noircis, Lentille Achromatique



Stock #47-691-INK 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

1 €77,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€77,00
Qté 6+
€61,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
6.25 ±0.025

Distance Focale EFL (mm):

15.00
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 12.73
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 5.625
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.30 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 2.70 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 0.60 ±0.05
Rayon R ₁ (mm): 7.95
Rayon R ₂ (mm): -7.25
Rayon R ₃ (mm): -277.83
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.64
Substrat: N-SSK8 / N-SF10
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 2.4
Ouverture Numérique NA: 0.21
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner