


TECHSPEC® 6,25mm Dia x -25mm EFL, Lentille Achromatique Négative Traité MgF₂



Stock **#45-421** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€67,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€67,00

Qté 6+
€57,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
6.25 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
-25.00

Tolérance Distance Focale (%):

±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): -26.53
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Ouverture Utile CA (mm): 5.625
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 1.00 ±0.05
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 2.00 ±0.05
Rayon R ₁ (mm): -17.57
Rayon R ₂ (mm): 11.48
Rayon R ₃ (mm): 109.44
Épaisseur au Bord ET (mm): 3.27
Substrat:  N-BAF10 / N-SF10
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 4.00
Ouverture Numérique NA: 0.13
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Negative Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner