

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

625nm, Illuminateur LED Ditus a Axe

See More by [Advanced Illumination](#)



Stock #66-877 [CONTACT](#)

- 1 + **€3.244,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€3.244,00

Prix sur Quantité
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Couleur:
Red

Numéro de Modèle:
DL110-625-IC

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60

Longueur d'Onde (nm):

625.00
Poids (lbs): 1.3
Distance de Travail (mm): 12.7 - 50
Durée de Vie LED (heures): 50,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #66-855 Europe: #66-855 Japan: #66-855 Korea: #33-773 China: #66-855
Distribution Lumineuse (%): ±10
Nombre de LEDs: 12 High Brightness
Longueur du Câble (m): 2
Maximum Trigger Frequency (Hz): 30.00
Strobe Duration (µs): 30 - 300
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Remarque: Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant: Advanced Illumination
Géométrie: Diffuse Axial
Mode d'Éclairage: Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Contains SVHC(s)