

[Afficher tous les 4 produits de la même famille.](#)

Anneau Lumineux LED, 630 nm



Stock #63-304 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€725,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€725,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
Red

Diamètre (mm):
70.80

Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
30.00

Hauteur (mm):
17.00

Filetage:
(4) M3

Longueur d'Onde (nm): 630.00
Durée de Vie LED (heures): 100,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-433 Europe: Not Available Japan: #59-433 Korea: Not Available China: #59-433
Taille du Spot à 40mm de Distance de Travail (mm): 100.00
Irradiance @ 40mm (W/m²): 80.00
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Géométrie: Ring Light
Mode d'Éclairage: Strobed or Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner