

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Spot Lumineux LED, 630 nm



Stock #63-337 3-4 JOURS

- 1 +

€525,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€525,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Couleur:
Red

Diamètre (mm):
35.00

Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
30.00

Hauteur (mm):
29.5

Filetage:
M3

Longueur d'Onde (nm): 630.00
Durée de Vie LED (heures): 100,000
Alimentation d'Énergie: Power Supply Required and Sold Separately. USA: #59-433 Europe: Not Available Japan: #59-433 Korea: Not Available China: #59-433
Taille du Spot à 50mm de Distance de Travail (mm): 10.00
Irradiance @ 50mm (W/m²): 1000.00
Type d'Éclairage: LED Illuminator
Géométrie: Spot Light
Courant d'Entrée Maximum: 400mA
Mode d'Éclairage: Strobed or Constant

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner