

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Polariseur Raie Laser a Couche Mince, 633 nm, 12,5 mm



TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

Stock #86-712 3-4 JOURS



1



€295,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€295,00

Qté 6+

€258,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
45 ±2

Ouverture Utile CA (mm):
11.25

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
633

Diamètre (mm): 12.50
Rapport d'Extinction: 10,000:1
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Épaisseur (mm): 6.00
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.25
Transmission (%): >98 (P-Polarization)
Type: Linear Polarizer
Tolérance Dimensionnelle (mm): +0.00/-0.25
Construction: Thin Film Dielectric
Ouverture Utile (%): 90
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/4 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: ☐ 2 J/cm² @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner