

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Module Diode Laser Focalisable 3mw, 635nm, ligne de 120°



Focusable Alignment Laser Diode Modules

Stock #68-708 FIN DE SÉRIE 3-4 JOURS

- 1 +

€49,95

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€49,95

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Courant d'Utilisation (mA):

Typical: 45
Maximum: 60

Température d'Utilisation (°C):

0 to +40

Tension d'Utilisation (V):

Typical: 2.5
Maximum: 3.3

Diamètre Externe (mm):

11.5

Puissance de Sortie (mW): 3
Type: 120° Line Generator
Longueur d'Onde (nm): 635.00
Type de Sortie: Free Space
Type de Laser: Diode
Couleur: Red
Angle d'Ouverture: 120.00
Longueur (mm): 30.00

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

